


PM1789



Inbyggbar tryckgivare

PM-,10BREA01-E-ZVG/US



- 1 mutter med tätningsring (DIN EN ISO 1179-2)
- 2 utvändig gänga G1 (Aseptoflex Vario)
- 3 spår för tätningsring



Produktegenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1			
Mätområde	-0,005...0,1 bar	-5...100 mbar	-0,073...1,45 psi	-0,5...10 kPa
Processanslutning	gängad anslutning G 1 utvändig gänga Aseptoflex Vario			

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift		
Mätelement	keramisk-kapacitiv tryckmätcell		
Temperaturövervakning	nej		
Applikation	flushmontering för livsmedelsindustrin		
Media	Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar; flytande och gasformiga medier		
Medietemperatur [°C]	-25...150		
Min. sprängtryck	30000 mbar	435 psi	3000 kPa
Tryckhållfasthet	4000 mbar	58 psi	400 kPa
Vakuumresistens [mbar]	-1000		
Typ av tryck	relativt tryck		
Inbyggbar	ja		
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar]	4		

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	18...30 DC
-------------------------	------------



Inbyggbar tryckgivare

PM-,10BREA01-E-ZVG/US

Min. isolationsmotstånd [MΩ]	100; (500 V DC)
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Mätprincip	hydrostatisk
Integrerad "Watchdog"	ja

2-ledare	
Strömförbrukning [mA]	3,5...21,5
Tillslagsfördröjning [s]	1

3-ledare	
Strömförbrukning [mA]	< 45
Tillslagsfördröjning [s]	0,5

In- / utgångar	
Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1

Utgångar	
Totalt antal utgångar	2
Utgångssignal	analogsignal; IO-Link; (konfigurerbar)
Antal kopplingsutgångar	1; (IO-Link)
Antal analogutgångar	1
Analog strömutgång [mA]	4...20; (skalbar)
Max. skenbart motstånd [Ω]	700; (U _b = 24 V; (U _b - 9 V) / 21.5 mA)
Kortslutningssäker	ja
Överlastskydd	ja

Mät-/ Inställningsområde				
Mätområde	-0,005...0,1 bar	-5...100 mbar	-0,073...1,45 psi	-0,5...10 kPa
Analogstartpunkt	-5...80 mbar	-0,073...1,16 psi	-0,5...8 kPa	
Analogslutpunkt	15...100 mbar	0,218...1,45 psi	1,5...10 kPa	
I steg om	0,05 mbar	0,001 psi	0,005 kPa	
Fabriksinställning	ASP = 0,0 mbar	AEP = 100 mbar		

Noggrannhet / Avvikelse		
Repeternoggrannhet[% av spannet]	< ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K; Turn down 1:1)	
Linjäritet av analogutgång [% av spannet]	< ± 0,5; (linjäritet inkl. hysteres och repeterbarhet, gränsvärdesinställning enligt DIN EN IEC 62828-1)	
Avvikelse linjäritet [% av spannet]	< ± 0,25; (Turn down 1:1)	
Avvikelse hysteres [% av spannet]	< ± 0,2; (Turn down 1:1)	
Långtidsstabilitet [% av spannet]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; per år)	
Total avvikelse över temperaturområdet	Temperaturområde	total avvikelse
	-25...15 °C	linjäritet av analogutgång ± 0,15 % av spannet / 10 K
	15...80 °C	linjäritet av analogutgång
	80...150 °C	linjäritet av analogutgång ± 0,2 % av spannet / 10 K
Hänvisning	för ytterligare detaljer se avsnitt Diagram och grafer	



Inbyggbar tryckgivare

PM-,10BREA01-E-ZVG/US

Reaktionstider		
Dämpning för analogutgången dAA	[s]	0...4
2-ledare		
Stegresponstid analogutgång	[ms]	30
3-ledare		
Stegresponstid analogutgång	[ms]	7
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI-standard	IEC 61131-9	
Profil	Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
SIO-läge	nej	
Nödvändig masterporttyp	A	
Analoga processdata	3	
Min. processcykeltid	[ms]	3,2
IO-Linkupplösning tryck	[mbar]	0,02
IO-Link funktioner (acyklisk)	användarspecifik markering; interntemperature	
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	670
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklass	IP 67; IP 68; IP 69K	
Godkännanden / tester		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Stöttålighet	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	323
Hänvisning till godkännande	fabrikscertifikat för nedladdning under www.factory-certificate.ifm	
UL godkännande	Godkännandenummer UL	J021
Mekaniska data		
Vikt	[g]	272,15
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT	
Material, i kontakt med mediet	keramik (99,9 % Al2 O3); rostfritt stål (1,4435 / 316L); ytkaraktäristik: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Min. tryckcykler	100 miljoner	
Åtdragningsmoment	[Nm]	35
Processanslutning	gångad anslutning G 1 utvändig gänga Aseptoflex Vario	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	

PM1789

Inbyggbar tryckgivare

PM-,10BREA01-E-ZVG/US




Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad




Anslutning



- 1 Anslutning för 2-ledarfunktion (analog)
 - 2 Anslutning för 3-ledarfunktion (analog / IO-Link)
- OUT1 : IO-Link
- OUT2 : Analog utgång



diagram och grafer



X temperatur
Y total avvikelse