




Tryckgivare med display

PN-600-SEG14-MFRKG/US/ IV



- 1 alfanumerisk display 4-ställig röd/grön
- 2 LEDs Displayenhet / Utgångsstatus
- 3 Programmeringsknapp
- 4 övre del av höljet kan roteras 345°
- 5 Packning



Produktgenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1		
Mätområde	0...600 bar	0...8700 psi	0...60 MPa
Processanslutning	gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga (DIN EN ISO 1179-2); Invändig gänga:M5		

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift		
Mätelement	metallisk tunnfilmcell		
Applikation	för industriell montering		
Media	flytande och gasformiga medier		
Medietemperatur [°C]	-25...80		
Min. sprängtryck	2500 bar	36250 psi	250 MPa
Tryckhållfasthet	800 bar	11580 psi	80 MPa
Vakuumresistens [mbar]	-1000		
Typ av tryck	relativt tryck		

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	18...30 DC; (till SELV/PELV)
Strömförbrukning [mA]	< 35
Min. isolationsmotstånd [MΩ]	100; (500 V DC)
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja



Tryckgivare med display

PN-600-SEG14-MFRKG/US/ /V

Tillslagsfördröjning [s]	0,3
Integrerad "Watchdog"	ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1
-----------------------	---

Utgångar

Totalt antal utgångar	2
Utgångssignal	kopplingssignal; analogsignal; IO-Link; (konfigurerbar)
Elektriskt utförande	PNP
Antal kopplingsutgångar	1
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	< 170
Antal analogutgångar	1
Analog ström utgång [mA]	4...20
Max. skenbart motstånd [Ω]	500
Analog spänningsutgång [V]	0...10
Minsta lastmotstånd [Ω]	2000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Mät- / Inställningsområde

Mätområde	0...600 bar	0...8700 psi	0...60 MPa
-----------	-------------	--------------	------------

Factory setting / CMPT = 2

Kopplingspunkt SP	4...600 bar	40...8700 psi	0,4...60 MPa
Fråslagspunkt rP	2...598 bar	20...8680 psi	0,2...59,8 MPa
Min. skillnad mellan SP och rP	2 bar	40 psi	0,2 MPa
I steg om	2 bar	20 psi	0,2 MPa

Status_B High Resolution / CMPT = 3

Kopplingspunkt SP	3...600 bar	47...8702 psi	0,3...60 MPa
Fråslagspunkt rP	2...599 bar	26...8681 psi	0,2...59,9 MPa
Min. skillnad mellan SP och rP	2 bar	21 psi	0,2 MPa
I steg om	1 bar	1 psi	0,1 MPa

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spännet]	< ± 0,5
Repeternoggrannhet [% av spännet]	< ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K)
Linjäritet av analogutgång [% av spännet]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Gränsvärdesinställning)
Avvikelse hysteres [% av spännet]	< ± 0,25
Långtidsstabilitet [% av spännet]	< ± 0,05; (per 6 månader)



Tryckgivare med display

PN-600-SEG14-MFRKG/US/ /V

Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K]	0,2; (-25...80 °C)						
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K]	0,2; (-25...80 °C)						
Reaktionstider							
Reaktionstid [ms]	< 3						
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s]	0...50						
Dämpning av procesvärdet dAP [s]	0...4						
Dämpning för analogutgången dAA [s]	0...4						
Max. responstid för analogutgång [ms]	3						
Mjukvara / programmering							
Parametreringsmöjligheter	hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; tillslags- / frånslagsfördröjning; Dämpning; Displayenhet; ström-/spänningsutgång						
Gränssnitt							
Kommunikationsinterface	IO-Link						
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)						
IO-Link revision	1.1						
SDCI-standard	IEC 61131-9						
SIO-läge	ja						
Nödvändig masterporttyp	A						
Analoga processdata	1						
Binära processdata	1						
Understödda DeviceIDs	<table> <tr> <th>Drift typ</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>Factory setting / CMPT = 2</td><td>426</td></tr> <tr> <td>Status_B High Resolution / CMPT = 3</td><td>605</td></tr> </table>	Drift typ	DeviceID	Factory setting / CMPT = 2	426	Status_B High Resolution / CMPT = 3	605
Drift typ	DeviceID						
Factory setting / CMPT = 2	426						
Status_B High Resolution / CMPT = 3	605						
Hänvisning	För mer information se IODD-PDF filen i "Downloads"						
Factory setting / CMPT = 2							
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis						
Min. processcykeltid [ms]	2,3						
IO-Linkupplösning tryck [bar]	1						
IO-Linkupplösning tryck [MPa]	0,1						
IO-Link processdata (cyklisk)	<table> <tr> <th>Funktion</th><th>bitlängd</th></tr> <tr> <td>tryck</td><td>14</td></tr> <tr> <td>binär kopplingsinformation</td><td>1</td></tr> </table>	Funktion	bitlängd	tryck	14	binär kopplingsinformation	1
Funktion	bitlängd						
tryck	14						
binär kopplingsinformation	1						
IO-Link funktioner (acyklisk)	användarspecifik markering						
Status_B High Resolution / CMPT = 3							
Profil	Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)						
Min. processcykeltid [ms]	3						
IO-Linkupplösning tryck [bar]	0,2						
IO-Linkupplösning tryck [MPa]	0,02						



Tryckgivare med display

PN-600-SEG14-MFRKG/US/ IV

IO-Link processdata (cyklisk)	Funktion	bitlängd
	tryck	16
	enhetsstatus	4
	binär kopplingsinformation	1
IO-Link funktioner (acyklisk)	användarspecifik markering	

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklass		IP 65; IP 67

Godkännanden / tester		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Stöttålighet	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		190
UL godkännande	Godkännandennummer UL	J006
Tryckkärldirektivet	God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran	

Mekaniska data		
Vikt	[g]	258,5
Material	1.4542 (17-4 PH / 630); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC	
Material, i kontakt med mediet	1.4542 (17-4 PH / 630)	
Min. tryckcykler	100 miljoner	
Åtdragningsmoment	[Nm]	30...50; (rekommenderat åtdragningsmoment; Beroende på smörjning, tätning och tryckbelastning)
Processanslutning	gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga (DIN EN ISO 1179-2); Invändig gänga: M5	
Tätning för processanslutning	FKM (DIN EN ISO 1179-2)	
Strypningselementet integrerat	nej (kan monteras i efterhand)	

Displayer / manöverelement		
Display	Displayenhet	3 x LED, grön (bar, psi, MPa)
	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	Mätvärden	alfanumerisk display, röd/grön 4-ställig

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad





Tryckgivare med display

PN-600-SEG14-MFRKG/US/ /V

Anslutning



OUT1	Binär utgång IO-Link
OUT2	Analog utgång Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit