



Tryckvakt med IO-Link

PV-100-SEN14-UFRVG/US/ I



Produktegenskaper				
Antal in och utgångar		Antal kopplingsutgångar: 2		
Mätområde		0...100 bar	0...1450 psi	0...10 MPa
Processanslutning		gängad anslutning 1/4" NPT utvändig gänga Invändig gänga:M5		
Applikation				
Mätelement		metallisk tunnfilmcell		
Applikation		för industriell montering		
Media		flytande och gasformiga medier		
Medietemperatur [°C]		-40...90		
Min. sprängtryck		1000 bar	14500 psi	100 MPa
Tryckhållfasthet		250 bar	3625 psi	25 MPa
Hänvisning till tryckangivelse		statisk		
Vakuums resistens [mbar]		-1000		
Typ av tryck		relativt tryck		
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar]		250		
Elektriska data				
Anslutningsspänning [V]		18...30 DC		
Strömförbrukning [mA]		< 15		
Min. isolationsmotstånd [MΩ]		100; (500 V DC)		
Skyddsklass		III		
Polaritetsskyddad		ja		
Tillslagsfördröjning [s]		< 0,3		
In- / utgångar				
Antal in och utgångar		Antal kopplingsutgångar: 2		
Utgångar				
Totalt antal utgångar		2		



Tryckvakt med IO-Link

PV-100-SEN14-UFRVG/US/ /

Utgångssignal	kopplingssignal; IO-Link; (konfigurerbar)
Elektriskt utförande	PNP/NPN
Antal kopplingsutgångar	2
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	< 170
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Mät-/ Inställningsområde

Mätområde	0...100 bar	0...1450 psi	0...10 MPa
Kopplingspunkt SP	1...100 bar	15...1450 psi	0,1...10 MPa
Frånslagspunkt rP	0,5...99,5 bar	7...1443 psi	0,05...9,95 MPa
I steg om	0,05 bar	1 psi	0,005 MPa
Fabriksinställning	SP1 = 25 bar	rP1 = 23 bar	ou1 = Hno;
	SP2 = 75 bar	rP2 = 73 bar	ou2 = Hno;
	dS1/dS2 = 0 ms	dr1/dr2 = 0 ms	
	coF = 0 %	P-n = PnP	dAP= 60 ms

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spännet]	< ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2)
Repeternoggrannhet [% av spännet]	< ± 0,05; (med temperaturvariationer < 10 K)
Linjäritet av analogutgång [% av spännet]	< ± 0,5; (linjäritet inkl. hysteres och repeterbarhet, gränsvärdesinställning enligt DIN EN IEC 62828-1)
Avvikelse linjäritet [% av spännet]	< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Avvikelse hysteres [% av spännet]	< ± 0,2
Långtidsstabilitet [% av spännet]	< ± 0,1; (per 6 månader)
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spännet / 10 K]	< 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Temperaturkoefficient för området [% av spännet / 10 K]	< 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)

Reaktionstider

Reaktionstid [ms]	< 3
-------------------	-----

Mjukvara / programmering

Parametreringsmöjligheter	hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; tillslags- / frånslagsfördröjning; Dämpning
---------------------------	--

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	IO-Link
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1



Tryckvakt med IO-Link

PV-100-SEN14-UFRVG/US/ /

SDCI-standard	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO-läge	ja	
Nödvändig masterporttyp	A	
Analoga processdata	2	
Binära processdata	2	
Min. processcykeltid [ms]	5	
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	853

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-40...90	
Lagringstemperatur [°C]	-40...100	
Kapslingsklass	IP 67; IP 69K	

Godkännanden / tester		
EMC	DIN EN 61326-1	
Stöttålighet	DIN EN 60068-2-27	500 g (1 ms)
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	668	
UL godkännande	Godkännandennummer UL	J016
Tryckkärldirektivet	God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran	

Mekaniska data		
Vikt [g]	65	
Material	1.4542 (17-4 PH / 630); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEI	
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4305 / 303); 1.4542 (17-4 PH / 630)	
Min. tryckcykler	60 miljoner; (vid 1.2 gånger nominellt tryck)	
Åtdragningsmoment [Nm]	50; (rekommenderat åtdragningsmoment; Beroende på smörjning, tätning och tryckbelastning)	
Processanslutning	gängad anslutning 1/4" NPT utvändig gänga Invändig gänga:M5	
Strypningselementet integrerat	ja	

Anmärkning		
Anmärkning	BFSL = Best Fit Straight Line	
	LS = Gränsvärdesinställning	
Förpackning	1 antal	

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A





Tryckvakt med IO-Link

PV-100-SEN14-UFRVG/US/ /

Anslutning



OUT1	Binär utgång
	IO-Link
OUT2	Binär utgång
	Färgkodning enligt DIN EN 60947-5-2
	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit