



Tryckgivare med display

PN-025-RER14-MFRKG/US/ IV



- 1 alfanumerisk display 4-ställig röd/grön
- 2 LEDs Displayenhet / Utgångsstatus
- 3 Programmeringsknapp
- 4 övre del av höljet kan roteras 345°



Produktegenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1		
Mätområde	0...25 bar	0...362 psi	0...2,5 MPa
Processanslutning	gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga M6 I		

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift		
Mätelement	keramisk-kapacitiv tryckmätcell		
Applikation	för industriell montering		
Media	flytande och gasformiga medier		
Medietemperatur [°C]	-25...80		
Min. sprängtryck	350 bar	5075 psi	35 MPa
Tryckhållfasthet	150 bar	2175 psi	15 MPa
Vakuumresistens [mbar]	-1000		
Typ av tryck	relativt tryck		

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	18...30 DC; (till SELV/PELV)		
Strömförbrukning [mA]	< 35		
Min. isolationsmotstånd [MΩ]	100; (500 V DC)		
Skyddsklass	III		
Polaritetsskyddad	ja		
Tillslagsfördröjning [s]	0,3		



Tryckgivare med display

PN-025-RER14-MFRKG/US/ IV

Integrerad "Watchdog"	ja		
In- / utgångar			
Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1		
Utgångar			
Totalt antal utgångar	2		
Utgångssignal	kopplingssignal; analogsignal; IO-Link; (konfigurerbar)		
Elektriskt utförande	PNP		
Antal kopplingsutgångar	1		
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)		
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5		
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))		
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	< 170		
Antal analogutgångar	1		
Analog strömutgång [mA]	4...20		
Max. skenbart motstånd [Ω]	500		
Analog spänningsutgång [V]	0...10		
Minsta lastmotstånd [Ω]	2000		
Kortslutningsskyddad	ja		
Typ av kortslutningsskydd	pulserande		
Överlastskydd	ja		
Mät-/ Inställningsområde			
Mätområde	0...25 bar	0...362 psi	0...2,5 MPa
Factory setting / CMPT = 2			
Kopplingspunkt SP	0,2...25 bar	4...362 psi	0,02...2,5 MPa
Frånslagspunkt rP	0,1...24,9 bar	2...360 psi	0,01...2,49 MPa
Min. skillnad mellan SP och rP	0,2 bar	2 psi	0,02 MPa
I steg om	0,1 bar	2 psi	0,01 MPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3			
Kopplingspunkt SP	0,2...25 bar	3...363 psi	0,02...2,5 MPa
Frånslagspunkt rP	0,1...24,9 bar	1...361 psi	0,01...2,49 MPa
Min. skillnad mellan SP och rP	0,2 bar	2 psi	0,02 MPa
I steg om	0,1 bar	1 psi	0,01 MPa
Noggrannhet / Avvikelse			
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet]	< ± 0,5		
Repeternoggrannhet [% av spannet]	< ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K)		
Linjäritet av analogutgång [% av spannet]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Gränsvärdesinställning)		
Avvikelse hysteres [% av spannet]	< ± 0,25		
Långtidsstabilitet [% av spannet]	< ± 0,05; (per 6 månader)		



Tryckgivare med display

PN-025-RER14-MFRKG/US/ /V

Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K]	< ± 0,2; (-0...80 °C)						
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K]	< ± 0,2; (-0...80 °C)						
Reaktionstider							
Reaktionstid [ms]	< 3						
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s]	0...50						
Dämpning av procesvärdet dAP [s]	0...4						
Dämpning för analogutgången dAA [s]	0...4						
Max. responstid för analogutgång [ms]	3						
Mjukvara / programmering							
Parametreringsmöjligheter	hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; tillslags- / frånslagsfördröjning; Dämpning; Displayenhet; ström-/spänningsutgång						
Gränssnitt							
Kommunikationsinterface	IO-Link						
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)						
IO-Link revision	1.1						
SDCI-standard	IEC 61131-9						
SIO-läge	ja						
Nödvändig masterporttyp	A						
Analoga processdata	1						
Binära processdata	1						
Understödda DeviceIDs	<table><tr><td>Drift typ</td><td>DeviceID</td></tr><tr><td>Factory setting / CMPT = 2</td><td>430</td></tr><tr><td>Status_B High Resolution / CMPT = 3</td><td>609</td></tr></table>	Drift typ	DeviceID	Factory setting / CMPT = 2	430	Status_B High Resolution / CMPT = 3	609
Drift typ	DeviceID						
Factory setting / CMPT = 2	430						
Status_B High Resolution / CMPT = 3	609						
Hänvisning	För mer information se IODD-PDF filen i "Downloads"						
Factory setting / CMPT = 2							
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis						
Min. processcykeltid [ms]	2,3						
IO-Linkupplösning tryck [bar]	0,1						
IO-Linkupplösning tryck [MPa]	0,01						
IO-Link processdata (cyklisk)	<table><tr><td>Funktion</td><td>bitlängd</td></tr><tr><td>tryck</td><td>14</td></tr><tr><td>binär kopplingsinformation</td><td>1</td></tr></table>	Funktion	bitlängd	tryck	14	binär kopplingsinformation	1
Funktion	bitlängd						
tryck	14						
binär kopplingsinformation	1						
IO-Link funktioner (acyklisk)	användarspecifik markering						
Status_B High Resolution / CMPT = 3							
Profil	Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)						
Min. processcykeltid [ms]	3						
IO-Linkupplösning tryck [bar]	0,01						
IO-Linkupplösning tryck [MPa]	0,001						



Tryckgivare med display

PN-025-RER14-MFRKG/US/ I/V

IO-Link processdata (cyklisk)	Funktion	bitlängd
	tryck	16
	enhetsstatus	4
	binär kopplingsinformation	1
IO-Link funktioner (acyklisk)	användarspecifik markering	

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklass		IP 65; IP 67

Godkännanden / tester		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Stöttålighet	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		226
UL godkännande	Godkännandennummer UL	J004
Tryckkärldirektivet	God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran	

Mekaniska data		
Vikt	[g]	235
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348) rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC	
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Al2O3 (keramik); FKM	
Min. tryckcykler	100 miljoner	
Åtdragningsmoment	[Nm]	25...35; (rekommenderat åtdragningsmoment; Beroende på smörjning, tätning och tryckbelastning)
Processanslutning	gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga M6 I	
Strypningselementet integrerat	nej (kan monteras i efterhand)	

Displayer / manöverelement		
Display	Displayenhet	3 x LED, grön (bar, psi, MPa)
	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	Mätvärden	alfanumerisk display, röd/grön 4-ställig

Anmärkning		
Förpackning	1 antal	

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad





Tryckgivare med display

PN-025-RER14-MFRKG/US/ IV

Anslutning



OUT1 Binär utgång
IO-Link
OUT2 Analog utgång
Ledarfärger :

BK = svart
BN = brun
BU = blå
WH = vit