




Tryckgivare med display

PY-250-SER34-MFPKG/US/ IV

Utgående artikel
Avslutsdatum: 2024-03-31



- 1 alfanumerisk display 4-ställig
- 2 LEDs Displayenhet / Utgångsstatus
- 3 Programmeringsknapp



Produktegenskaper			
Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1		
Mätområde	0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
Processanslutning	gängad anslutning G 3/4 utvändig gänga		
Applikation			
Speciella egenskaper	guldpläterade stift		
Media	Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar		
Medietemperatur	-25...80		
Min. sprängtryck	850 bar	12300 psi	85 MPa
Tryckhållfasthet	400 bar	5800 psi	40 Mpa
Typ av tryck	relativt tryck		
Inbyggbar	ja		
Elektriska data			
Anslutningsspänning	[V]	18...36 DC; (till SELV/PELV)	
Strömförbrukning	[mA]	< 50	
Min. isolationsmotstånd	[MΩ]	100; (500 V DC)	
Skyddsklass		III	
Polaritetsskyddad		ja	
Överspänningsskydd		ja; (< 40 V)	



Tryckgivare med display

PY-250-SER34-MFPKG/US/ IV

Tillslagsfördröjning [s]	0,3
Integrerad "Watchdog"	ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1
-----------------------	---

Utgångar

Totalt antal utgångar	2
Utgångssignal	kopplingssignal; analogsignal; (konfigurerbar)
Elektriskt utförande	PNP
Antal kopplingsutgångar	1
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	< 170
Antal analogutgångar	1
Analog strömutgång [mA]	4...20
Max. skenbart motstånd [Ω]	(U _b - 10 V) / 20 mA
Analog spänningsutgång [V]	0...10
Minsta lastmotstånd [Ω]	2000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande

Mät-/ Inställningsområde

Mätområde	0...250 bar	0...3625 psi	0...25 MPa
Kopplingspunkt SP	2...250 bar	40...3620 psi	0,2...25 MPa
Frånslagspunkt rP	1...249 bar	20...3600 psi	0,1...24,9 MPa
I steg om	1 bar	20 psi	0,1 MPa

Noggrannhet / Avvikelse

Noggrannhet av kopplingspunkt [% av slutvärdet]	< ± 0,5
Repeternoggrannhet [% av slutvärdet]	< ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K)
Linjäritet av analogutgång [% av slutvärdet]	< ± 0,5
Avvikelse hysteres [% av slutvärdet]	< ± 0,25
Långtidsstabilitet [% av slutvärdet]	< ± 0,05


Reaktionstider

Inställbar fördröjningstid dS, dr [s]	0; 0,2...50
Max. responstid för analogutgång [ms]	3



Tryckgivare med display

PY-250-SER34-MFPKG/US/ /V

Mjukvara / programmering		
Parametreringsmöjligheter		hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; tillslags- / frånslags- fördröjning; Dämpning; Displayenhet; ström-/spänningsutgång
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...80
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		219
Tryckkärlsdirektivet	God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	286
Material	rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PC; PBT; PEI; FKM	
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); keramik; FKM	
Min. tryckcykler	100 miljoner	
Processanslutning	gångad anslutning G 3/4 utvändig gänga	
Displayer / manöverelement		
Display	Displayenhet	3 x LED, grön
	Utgångsstatus	LED, gul
	Funktionsdisplay	alfanumerisk display, 4-ställig
	Mätvärden	alfanumerisk display, 4-ställig
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad		
		

Tryckgivare med display

PY-250-SER34-MFPKG/US/ IV

Anslutning

