


RM7013



Flervarvig absolutgivare med axel

RMK0025-H24/E



- 1 M3 Djup 6 mm
- 2 M4 Djup 6 mm



Produktegenskaper

Upplösning	8192 steg; 4096 varv; 25 bit
Kommunikationsinterface	DeviceNet
Axelutförande	solid axel
Axeldiameter [mm]	10

Applikation

Funktionsprincip	absolut
Rotationstyp	flervarvig

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	230; ((10 V DC); 100 (24 V DC))
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Kodtyp	binär

Mät-/ Inställningsområde

Upplösning	8192 steg; 4096 varv; 25 bit
------------	------------------------------



Flervarvig absolutgivare med axel

RMK0025-H24/E

Mjukvara / programmering		
Parametreringsmöjligheter		upplösning per varv; total upplösning; Rotationsriktning; förinställt värde; Drift typ; MAC ID; Baudrate
Adressering		
		adresseringsomkopplare; 0...99; Termineringsmotstånd
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface		DeviceNet
DeviceNet		
Protokoll		CIP (Common Industrial Protocol)
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Max. relativ luftfuktighet	[%]	98
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
Stöttålighet		100 g (6 ms)
Vibrationstålighet		10 g (10...1000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		13
Mekaniska data		
Vikt	[g]	592
Mått	[mm]	Ø 58 / L = 110
Material		hölje: Aluminium; kapsling: Stål
Max .antal varv, mekaniskt	[U/min]	12000
Axelutförande		solid axel
Axeldiameter	[mm]	10
Axelmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Max axial axelbelastning (på axelns ände)	[N]	40
Max radiell axelbelastning (på axelns ände)	[N]	110
Fästelement		Klämfläns
Elektrisk anslutning		
skruvplint i anslutningsutrymmet:		