


RMK0013-C24/E



CE UK
CA

Produktegenskaper	
Upplösning	8192 steg; 13 bit
Kommunikationsinterface	CAN
Axelutförande	solid axel
Axeldiameter [mm]	10
Applikation	
Funktionsprincip	absolut
Rotationstyp	envarvig
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	100; ((10 V DC); 60 (24 V DC))
Polaritetsskyddad	ja
Utgångar	
Kodtyp	binär
Mät-/ Inställningsområde	
Upplösning	8192 steg; 13 bit
Mjukvara / programmering	
Parametreringsmöjligheter	CAN parameter; skalning; förinställning; Baudrate; Rotationsriktning; Node ID
Adressering	adresseringsomkopplare; 0...126



Enkelvarv absolutgivare med axel

RMK0013-C24/E

Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	CAN	
Fabriksinställning	Baudrate: 125 kBit/s	
	nod ID: 32	
CAN		
Protokoll	CANopen; DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0	
Fabriksinställning	Baudrate: 125 kBit/s	
	nod ID: 32	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Max. relativ luftfuktighet	[%]	98
Kapslingsklass	IP 65; (på höljet: IP 65; på axeln: IP 64)	
Godkännanden / tester		
Stöttålighet		100 g (6 ms)
Vibrationstålighet		10 g (10...1000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	13	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	555
Mått	[mm]	Ø 58 / L = 99
Material	Aluminium	
Max .antal varv, mekaniskt	[U/min]	12000
Axelutförande	solid axel	
Axeldiameter	[mm]	10
Axelmaterial	Stål (1.4104)	
Max axial axelbelastning (på axelns ände)	[N]	40
Max radiell axelbelastning (på axelns ände)	[N]	110
Fästelement	Klämfläns	
Displayer / manöverelement		
Display	Preoperational Mode	LED, grön blinkar
	Operational Mode	LED, grön
	Felmeddelande	LED, röd blinkar
Elektrisk anslutning		
skruvplint i anslutningsutrymmet:		