

QHA200



Hårdvara för användning av moneo i en produktionsmiljö


moneo appliance

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: QHA210

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

licens för användning av moneo produkter måste beställas separat



- 1 Spänningsmatning
- 2 audio
- 3 mikrofoningång
- 4 COM interface x 2
- 5 VGA interface
- 6 DisplayPort interface
- 7 HDMI interface
- 8 USB interface x 4
- 9 Ethernetinterface 2
- 10 Ethernetinterface 1





Hårdvara för användning av moneo i en produktionsmiljö

moneo appliance

Applikation		
Applikation	IT-hårdvara för användning av moneo	
	tillhandahållande av minneskapacitet och processorkraft	
	moneo mjukvara förinstallerad	
	Enkel set-up utan speciell IT-kunskap	
	incl. management system för apparatunderhåll	
Innehållsbeskrivning		
Kompatibilitet	kan användas oberoende av IT-infrasstruktur	
	kan när som helst integreras i en IT-nätverksstruktur	
Konnektivitet	interface för givare och IT-nätverk	
Underhåll och support	integrerad uppdatering , back-up och supportfunktioner via Appliance Management System	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	12...24 DC
Strömförbrukning	[mA]	2200; (24 V)
Utgångar		
Antal videoutgångar	3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x)	
Mjukvara / programmering		
Språk	engelska	
Licens inkluderad	appliance management system (AMS)	
Hänvisning till licens	hårdvarubunden; licens för användning av moneo produkter måste beställas separat	
Operativsystem	Debian Linux 10	
Systemkrav		
Web browser	Google Chrome; Mozilla Firefox; (stödda versioner: se noteringar i senaste utgåvan)	
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	Ethernet; RS232; USB	
Antal Ethernet Interfaces	2; (GBit)	
Antal RS232 Intefaces	2; (valbar via BIOS: RS232 / RS485)	
Antal USB Interfaces	4; (USB 3.0)	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...50
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Max. relativ luftfuktighet	[%]	95; (40 °C ej kondenserande)
Kapslingsklass	IP 67; (underdel: IP 21)	
Godkännanden / tester		
Stöttålighet	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Vibrationstålighet	IEC 60068-2-6	5 Grms / 10...500 Hz
Mekaniska data		
Vikt	[g]	5653
Mått	[mm]	85 x 253 x 201
Hårdvara		
Chip set	Intel Q170	
Processor	Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz	
TPM chip	V 2.0	
BIOS	AMI EFI BIOS	
Arbetsminne	8 GB DDR3	

QHA200



Hårdvara för användning av moneo i en produktionsmiljö

moneo appliance

Masslagring	128 GB SSD
Anmärkning	
Instruktion	licens för användning av moneo produkter måste beställas separat
Förpackning	1 antal