
RU1173

Inkrementell pulsgivare med axel

RU-3600-I05/N2

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 referensmärke
2 M4 Djup 5 mm

CE

Produktegenskaper		
Upplösning		3600 upplösning
Axelutförande		solid axel
Axeldiameter	[mm]	6
Elektriska data		
Anslutningsspänning tolerans	[%]	10
Anslutningsspänning	[V]	5 DC
Strömförbrukning	[mA]	150
Utgångar		
Elektriskt utförande		TTL
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	20
Kopplingsfrekvens	[kHz]	300
Fasförskjutning A och B	[°]	90
Mät-/ Inställningsområde		
Upplösning		3600 upplösning
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...100
Lagringstemperatur	[°C]	-30...100
Kapslingsklass		IP 64
Godkännanden / tester		
Stöttålighet		100 g (6 ms)

RU1173

Inkrementell pulsgivare med axel

RU-3600-I05/N2

Vibrationståligh et		10 g (55...2000 Hz)

Mekaniska data

Mått	[mm]	Ø 58 / L = 46
Material		Aluminium
Max .antal varv, mekaniskt	[U/min]	12000
Max. igångssättningsmoment	[Nm]	1
Referenstemperatur vridmoment	[°C]	20
Axelutförande		solid axel
Axeldiameter	[mm]	6
Axelmaterial		Stål (1.4104)
Max axial axelbelastning (på axelns ände)	[N]	10
Max radiell axelbelastning (på axelns ände)	[N]	20
Fästelement		Synkrofläns


Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR; radiell

brun	A
grön	A inverterad
grå	B
rosa	B inverterad
röd	0-Index
svart	0-Index inverterad
blå	L+ givare
vit	0V givare
brun/grön	L+ (Up)
vit/grön	0V (Un)
violett	felindikering inverterad
Skärm	kapsling

diagram och grafer

Impulsdiagram



Medurs rotation (sett på axeln)