


Inkrementell pulsgivare med hållaxel

RO-3600-IO5/N1U

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv


Produktegenskaper

Upplösning	3600 upplösning
Axelutförande	genomgående hål
Axeldiameter [mm]	12

Applikation

Funktionsprincip	inkrementala
------------------	--------------

Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans [%]	10
Anslutningsspänning [V]	5 DC
Strömförbrukning [mA]	< 150

Utgångar

Elektriskt utförande	TTL
Max. strömbelastning per utgång [mA]	20
Kopplingsfrekvens [kHz]	300
Fasförskjutning A och B [°]	90

Mät-/ Inställningsområde

Upplösning	3600 upplösning
------------	-----------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-30...100
Lagringstemperatur [°C]	-30...100
Max. relativ luftfuktighet [%]	75; (tillfällig: 95 %; Kondens inte tillåten)
Kapslingsklass	IP 64



Inkrementell pulsgivare med hålaxel

RO-3600-IO5/N1U

Godkännanden / tester

Stöttålighet	100 g (6 ms)
Vibrationstålighet	30 g (55...2000 Hz)

Mekaniska data

Vikt [g]	450,4
Mått [mm]	Ø 58 / L = 54,4
Material	Aluminium
Max .antal varv, mekaniskt [U/min]	12000; (vid användning av båda axelklämringarna)
Max. igångsättningsmoment [Nm]	2,5
Referenstemperatur vridmoment [°C]	20
Axelutförande	genomgående hål
Axeldiameter [mm]	12
Axelpassning	H7
Axelmaterial	rostfritt stål
Installations djup för axel [mm]	15...24
Max. axel axelbelastning [mm]	1


Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, PUR; radiell

brun	A
grön	A inverterad
grå	B
rosa	B inverterad
röd	0-Index
svart	0-Index inverterad
blå	L+ givare
vit	0V givare
brun/grön	L+ (Up)
vit/grön	0V (Un)
violett	felindikering inverterad
Skärm	kapsling

diagram och grafer

Impulsdiagram



Medurs rotation (sett på axeln)