


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 referensmärke
2 M3 Djup 10 mm



Produktegenskaper

Upplösning	500 upplösning
Axelutförande	solid axel
Axeldiameter [mm]	6

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	150

Utgångar

Elektriskt utförande	HTL
Max. strömbelastning per utgång [mA]	50
Kopplingsfrekvens [kHz]	50
Typ av kortslutningsskydd	< 60 s
Fasförskjutning A och B [°]	90

Mät-/ Inställningsområde

Upplösning	500 upplösning
------------	----------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...70
Lagringstemperatur [°C]	-30...80
Max. relativ luftfuktighet [%]	98
Kapslingsklass	IP 64



Axelgivare

RS-0500-I24/NB

Godkännanden / tester

Stöttålighet	30 g (6 ms)
Vibrationstålighet	10 g (55...2000 Hz)

Mekaniska data

Mått [mm]	Ø 40 / L = 83
Material	Aluminium
Max .antal varv, mekaniskt [U/min]	10000
Max. igångsättningsmoment [Nm]	1
Referenstemperatur vridmoment [°C]	20
Axelutförande	solid axel
Axeldiameter [mm]	6
Axelmaterial	rostfritt stål
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N]	20
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N]	20


Elektrisk anslutning

kabel: 0,4 m; radiell

vit	A
grön	B
gul	0-Index
brun	10...30V (Up)
grå	0V (Un)
Skärm	kapsling

diagram och grafer

Impulsdiagram



Utgång A

Utgång B

0-Index