



## RV-1024-I24/N2

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- CE **UL**<sup>®</sup> US

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Upplösning        | 1024 upplösning |
| Axelutförande     | solid axel      |
| Axeldiameter [mm] | 10              |

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Anslutningsspänning | [V]  | 10...30 DC |
| Strömförbrukning    | [mA] | 150        |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Elektriskt utförande                 | HTL    |
| Max. strömbelastning per utgång [mA] | 50     |
| Kopplingsfrekvens [kHz]              | 300    |
| Typ av kortslutningsskydd            | < 60 s |
| Fasförskjutning A och B [°]          | 90     |

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Upplösning | 1024 upplösning |
|------------|-----------------|

|                                      |      |                             |
|--------------------------------------|------|-----------------------------|
| Omgivningstemperatur                 | [°C] | -30...85                    |
| Hänvisning till omgivningstemperatur |      | vid fast lagd kabel: -30 °C |
| Lagringstemperatur                   | [°C] | -30...100                   |
| Kapslingsklass                       |      | IP 64                       |



## Inkrementell pulsgivare med axel

RV-1024-I24/N2

## Godkännanden / tester

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Stöttålighet       | 100 g (6 ms)        |
| Vibrationstålighet | 10 g (55...2000 Hz) |

## Mekaniska data

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Mått [mm]                                       | Ø 58 / L = 46 |
| Material                                        | Aluminium     |
| Max .antal varv, mekaniskt [U/min]              | 12000         |
| Max. igångsättningsmoment [Nm]                  | 1             |
| Referenstemperatur vridmoment [°C]              | 20            |
| Axelutförande                                   | solid axel    |
| Axeldiameter [mm]                               | 10            |
| Axelmaterial                                    | Stål (1.4104) |
| Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N]   | 10            |
| Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 20            |


## Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR; radiell

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| brun      | A                        |
| grön      | A inverterad             |
| grå       | B                        |
| rosa      | B inverterad             |
| röd       | 0-Index                  |
| svart     | 0-Index inverterad       |
| blå       | L+ givare                |
| vit       | 0V givare                |
| brun/grön | L+ (Up)                  |
| vit/grön  | 0V (Un)                  |
| violett   | felindikering inverterad |
| Skärm     | kapsling                 |

## diagram och grafer

Impulsdiagram



Medurs rotation (sett på axeln)