
RV6104

Inkrementell pulsgivare med axel

RV-0360-I24/L2E

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 referensmärke
2 M3 Djup 5 mm

Produktegenskaper		
Upplösning		360 upplösning
Axelutförande		solid axel
Axeldiameter	[mm]	10
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	150
Utgångar		
Elektriskt utförande		HTL
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	50
Kopplingsfrekvens	[kHz]	300
Typ av kortslutningsskydd		< 60 s
Fasförskjutning A och B	[°]	90
Mät-/ Inställningsområde		
Upplösning		360 upplösning
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-30...85
Hänvisning till omgivningstemperatur		vid fast lagd kabel
Lagringstemperatur	[°C]	-30...100
Max. relativ luftfuktighet	[%]	98

RV6104

Inkrementell pulsgivare med axel

RV-0360-I24/L2E

Kapslingsklass		IP 66
Godkännanden / tester		
Stöttålighet		100 g (6 ms)
Vibrationstålighet		10 g (55...2000 Hz)
Mekaniska data		
Mått	[mm]	Ø 58 / L = 46
Material		Aluminium
Max .antal varv, mekaniskt	[U/min]	12000
Max. igångssättningsmoment	[Nm]	1
Referenstemperatur vridmoment	[°C]	20
Axelutförande		solid axel
Axeldiameter	[mm]	10
Axelmaterial		Stål (1.4104)
Max axial axelbelastning (på axelns ände)	[N]	10
Max radiell axelbelastning (på axelns ände)	[N]	20


Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR; axiellt

brun	A
grön	A inverterad
grå	B
rosa	B inverterad
röd	0-Index
svart	0-Index inverterad
blå	L+ givare
vit	0V givare
brun/grön	L+ (Up)
vit/grön	0V (Un)
violett	felindikering inverterad
Skärm	kapsling

diagram och grafer

Impulsdiagram



Medurs rotation (sett på axeln)