



RV-3600-I24/R2E

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- CE

Upplösning	3600 upplösning
Axelutförande	solid axel
Axeldiameter [mm]	10

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	150

Elektriskt utförande	HTL
Max. strömbelastning per utgång [mA]	50
Kopplingsfrekvens [kHz]	300
Typ av kortslutningsskydd	< 60 s
Fasförskjutning A och B [°]	90

Upplösning	3600 upplösning
------------	-----------------

Omgivningstemperatur	[°C]	-20...85
Lagringstemperatur	[°C]	-30...100
Kapslingsklass		IP 66

Stöttålighet	100 g (6 ms)
--------------	--------------



Inkrementell pulsgivare med axel

RV-3600-I24/R2E

Vibrationstålighet	10 g (55...2000 Hz)
--------------------	---------------------

Mekaniska data

Mått	[mm]	Ø 58 / L = 46
Material		Aluminium
Max .antal varv, mekaniskt	[U/min]	12000
Max. igångsättningsmoment	[Nm]	1
Referenstemperatur vridmoment	[°C]	20
Axelutförande		solid axel
Axeldiameter	[mm]	10
Axelmaterial		Stål (1.4104)
Max axial axelbelastning (på axelns ände)	[N]	10
Max radiell axelbelastning (på axelns ände)	[N]	20

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PVC; radiell

Anslutning: 1 x (ifm 1001.1)

brun	A
grön	A inverterad
grå	B
rosa	B inverterad
röd	0-Index
svart	0-Index inverterad
brun/grön	L+
vit/grön	0V
violett	felindikering inverterad
skärm	kapsling

diagram och grafer

Impulsdiagram



Medurs rotation (sett på axeln)