


Flödesgivare

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 O-ring
2 tryckskena



Produkttegenskaper

Processanslutning	M16 x 1,5
-------------------	-----------

Applikation

Utförande	för rörledningar DN 25
Media	vatten
Medietemperatur [°C]	0...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	20...28 DC
Strömförbrukning [mA]	< 80
Tillslagsfördröjning [s]	15; (optisk indikering)

Utgångar

Utgångssignal	analogsignal
Analog strömoutput [mA]	4...20; (linjäriserad)
Max. skenbart motstånd [Ω]	500
Analog spänningsutgång [V]	; (linjäriserad)
Kortslutningsskyddad	nej

Mät-/ Inställningsområde

Flödesområde [cm/s]	50...250
---------------------	----------



Flödesgivare

SAM16BBD1OOG/W/US-100


Noggrannhet / Avvikelse		
Hänvisning till repeterbarhet		7 ($v < 150 \text{ cm/s}$), 3 ($v < 50 \text{ cm/s}$)
Temperaturgradient	[K/min]	200
Mätfel	[% av slutvärdet]	max. ± 10 ($< 200 \text{ cm/s}$)
Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	5; (10%...90%)
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Mått	[mm]	M16 x 1,5
Gängbeteckning		M16 x 1,5
Material		PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1,4404 / SS2348); rostfritt stål (1.4571/316Ti); O-ring: NBR 70 Shore A
Processanslutning		M16 x 1,5
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	10 x LED, grön Upplösning 10 % av slutvärdet
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A		
		



Flödesgivare

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit