


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produkttegenskaper

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 2

Processanslutning

gängad anslutning M26 x 1,5

Applikation

Utförande

föt T-stycken (DIN 2353): QL 22-18-22

Medietemperatur [°C]

0...80

Tryckhållfasthet [bar]

30

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

20...28 DC

Strömförbrukning [mA]

< 80

Polaritetsskyddad

ja

Tillslagsfördröjning [s]

15; (optisk indikering)

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 2

Utgångar

Totalt antal utgångar

2

Utgångssignal

kopplingssignal

Elektriskt utförande

PNP

Antal kopplingsutgångar

2

Utgångsfunktion

slutande

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]

2,5



Flödesvakt

SAE18BBDGPKG/W/US

Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	200
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Mät-/ Inställningsområde

Flödesområde [l/min]	0...20
Inställningsområde [l/min]	0,4...19,6

Noggrannhet / Avvikelse

Hänvisning till repeterbarhet	3 % (Q < 30 %) / 7 % (Q < 100 %)
Temperaturgradient [K/min]	200
Hysteres [l/min]	ca. 10
Mätfel [% av slutvärdet]	max. ± 10

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	5; (10%...90%)
------------------	----------------

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt	tryckknappar
-----------------------------	--------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...60
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Mått [mm]	Ø 14
Material	PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4571/316Ti) delvis förnicklad
Processanslutning	gängad anslutning M26 x 1,5

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	10 x LED, flerfärg Upplösning 10 % av slutvärdet
---------	----------	--

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A






Flödesvakt

SAE18BBDGPKG/W/US

Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit