



Inkrementell pulsgivare med axel

INCREMENTAL ENCODER

Noggrannhet / Avvikelse		
Noggrannhet	[°]	0,1
Mjukvara / programmering		
Parametreringsmöjligheter	Upplösning; Rotationsriktning; HTL; TTL	
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SIO-läge	ja	
Min. processcykeltid	[ms]	2,3
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Max. relativ luftfuktighet	[%]	95; (Kondens inte tillåten)
Kapslingsklass	IP 67; (på höljet: IP67; på axeln: IP67)	
Godkännanden / tester		
Stöttålighet		100 g
Vibrationstålighet		20 g
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		292
Mekaniska data		
Vikt	[g]	596,5
Mått	[mm]	Ø 58 / L = 63,5
Material	fläns: rostfritt stål (1.4571/316Ti); kapsling: rostfritt stål (1.4521 / 444); NBR	
Max .antal varv, mekaniskt [U/min]	12000	
Max. igångsättningsmoment [Nm]	1	
Referenstemperatur vridmoment [°C]	20	
Axelutförande	solid axel	
Axeldiameter	[mm]	6
Axelmaterial	rostfritt stål (1.4571/316Ti)	
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N]	40	
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N]	60	
Fästelement	Synkrofläns	
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x M12, radiell, kan också användas som axiell; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål (316 / 1.4401); Max. kabellängd: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)		



Inkrementell pulsgivare med axel


INCREMENTAL ENCODER

IO-Link	
1	L+
2	använd inte
3	L-
4	IO-Link
5	använd inte
skärm	hankontakt

Rotationsgivare	
1	UB
2	A
3	GND
4	Z/0-Pulse (90 deg)
5	B
skärm	hankontakt

diagram och grafer

Impulsdiagram



Medurs rotation (sett på axeln)