

SBU12DI040KG/US





Flödesgivare med integrerad backventil

SBU12DI040KG/US

Mät-/ Inställningsområde		
Mätområde	[l/min]	0,3...50
Flödesområde	[l/min]	75
Noggrannhet / Avvikelse		
Repeternoggrannhet		1
	[% av slutvärdet]	
Mätfel	[% av slutvärdet]	± 5
Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	< 0,01
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-15...80
Kapslingsklass		IP 65; IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Stöttålighet	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		15,78
Mekaniska data		
Vikt	[g]	737
Material		Aluminium eloxerad; PA
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (316 / 1.4401); Mässing; Aluminium eloxerad; PU; O-ring: FKM
Processanslutning		G 1/2
Mekaniska kopplingscykler		10 miljoner
Tillbehör		
Ingående delar		täckplugg
Anmärkning		
Anmärkning	Temperaturförändringar påverkar de angivna standardinställningarna för kylmedel.	
	För oljor påverkas inställningen av temperatur och viskositet	
	rekommendation Använd 200 micro filtrering	
	All data hänvisar till kylmedel (20 °C).	
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		


Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Flödesgivare med integrerad backventil

SBU12DI040KG/US

Anslutning



Färgkodning enligt DIN EN 60947-5-2

Ledarfärger :

BN = brun
BU = blå
WH = vit

diagram och grafer

