


SD5600



Industriell gasmätare

SDR14DGXFRKG/US-100



Produktegenskaper				
Antal in och utgångar		Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1		
Mätområde		0,8...250 l/min	0,3...82,9 m/s	0,05...15 m³/h
Processanslutning		gängad anslutning G 1/4 DN8		
Applikation				
Applikation		för industriell montering		
Media		argon (Ar); koldioxid (CO2); kvävgas (N2); tryckluft		
Medietemperatur		[°C]	-10...60	
Min. sprängtryck		[bar]	64	
Min. sprängtryck		[MPa]	6,4	
Tryckhållfasthet		[bar]	16	
Tryckhållfasthet		[MPa]	1,6	
MAWP (för applikationer enligt CRN)		[bar]	9,5	
Elektriska data				
Anslutningsspänning		[V]	18...30 DC; (till SELV/PELV)	
Strömförbrukning		[mA]	< 80	
Skyddsklass			III	



Industriell gasmätare

SDR14DGXFRKG/US-100

Polaritetsskyddad	ja
Tillslagsfördröjning [s]	1

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1
-----------------------	---

Ingångar

Ingångar	räknaråterställning
----------	---------------------

Utgångar

Utgångssignal	kopplingssignal; analogsignal; pulssignal; IO-Link; (konfigurerbar)		
Elektriskt utförande	PNP/NPN		
Antal kopplingsutgångar	2		
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)		
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5		
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	150; (per utgång)		
Antal analogutgångar	1		
Analog strömutgång [mA]	4...20; (skalbar)		
Max. skenbart motstånd [Ω]	500		
Impulsutgång	mätning av förbrukad kvantitet		
Kortslutningsskyddad	ja		
Typ av kortslutningsskydd	pulserande		
Överlastskydd	ja		

Mät-/ Inställningsområde

Mätområde	0,8...250 l/min	0,3...82,9 m/s	0,05...15 m³/h
Displayområde	0...300 l/min	0...99,5 m/s	0...18 m³/h
Upplösning	0,2 l/min	0,1 m/s	0,01 m³/h
Kopplingspunkt SP	2,2...249,9 l/min	0,7...82,9 m/s	0,13...14,99 m³/h
Frånslagpunkt rP	0,9...248,7 l/min	0,3...82,5 m/s	0,06...14,92 m³/h
Analogstartpunkt ASP	0...200 l/min	0...66,3 m/s	0...12 m³/h
Analogslutpunkt AEP	50...250 l/min	16,6...82,9 m/s	3...15 m³/h
Dämpning av lågflöde LFC	0,3...2,7 l/min	0,1...0,9 m/s	0,02...0,16 m³/h
I steg om	0,1 l/min	0,1 m/s	0,01 m³/h

Tryckövervakning

Mätområde [bar]	-1...16
Displayområde [bar]	-1...20
Upplösning [bar]	0,05
Kopplingspunkt SP [bar]	-0,92...16
Frånslagpunkt rP [bar]	-1...15,92
Analogstartpunkt [bar]	-1...12,8
Analogslutpunkt [bar]	2,2...16
I steg om [bar]	0,01

Flödesövervakning

Mätområde	0...100000000 m³	0...353146667,2 scf
Displayområde	0...100000000 m³	0...353146667,2 scf
Kopplingspunkt SP	0,001...10000000 m³	0,05...353146667,2 scf



Industriell gasmätare

SDR14DGXFRKG/US-100

Impulsenhet	0,001...10000000 m ³	0,05...353146667,2 scf
I steg om	0,0001 m ³	0,005 scf
Pulslängd [s]	0,01...2	

Temperaturövervakning		
Mätområde	-10...60 °C	14...140 °F
Displayområde	-24...74 °C	-11,2...165,2 °F
Upplösning	0,2 °C	0,5 °F
Kopplingspunkt SP	-9,7...60 °C	14,6...140 °F
Frånslagspunkt rP	-10...59,7 °C	14...139,4 °F
Analogstartpunkt	-10...46 °C	14...114,8 °F
Analogslutpunkt	4...60 °C	39,2...140 °F
I steg om	0,1 °C	0,1 °F

Noggrannhet / Avvikelse		
Temperaturkoefficient [1/K]	± 0,07 % MW	
Noggrannhet (inom mätområdet)	± (6 % MW + 0,6 % MEW); vid medietemperatur 23 °C	
Repeter Noggrannhet	± (0,4 % MW + 0,1 % MEW)	

Tryckövervakning		
Repeter Noggrannhet [% av slutvärdet]	± 0,2	
Linjäritet av analogutgång [% av slutvärdet]	< ± 0,5; (BFSL = Best Fit Strait Line (inställning minsta värde))	
Största TK i mätområdet [% MEW / 10 K]	± 0,3	
Största TK för nollpunkten [% MEW / 10 K]	± 0,1	

Temperaturövervakning		
Noggrannhet [K]	± 0,5; (vid flöde av mediet inom gränserna för strömningsområdet)	

Reaktionstider		
Reaktionstid [s]	0,1; (dAP = 0)	
Dämpning av procesvärdet dAP [s]	0...5	

Tryckövervakning		
Reaktionstid [s]	0,05	

Temperaturövervakning		
Dynamisk respons T05 / T09 [s]	T09 = 0,5	

Mjukvara / programmering		
Parametreringsmöjligheter	hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; ström-/pulsutgång; displayen kan roteras och stängas av; Displayenhet; totalisator	

Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI-standard	IEC 61131-9 CDV	
Profil	Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)	

SD5600



Industriell gasmätare

SDR14DGXFRKG/US-100

SIO-läge	ja	
Nödvändig masterporttyp	A	
Analoga processdata	8	
Binära processdata	2	
Min. processcykeltid [ms]	7,2	
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	861

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]		0...60
Lagringstemperatur [°C]		-20...85
Max. relativ luftfuktighet [%]		90
Kapslingsklass		IP 65; IP 67

Godkännanden / tester		
EMC	DIN EN 60947-5-9	
CPA-godkännande	modellnummer	003TG
	noggrannhetsklass	-
	maximum tillåtna fel	± 7 % FS
	Q (min)	0,05 m³/h (Air)
	Q (t)	-
	Q (max)	15 m³/h (Air)
Vibrationstålighet	DIN EN 68000-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		183
UL godkännande	Godkännandennummer UL	I012
	Filnummer UL	E174189
Tryckkärlsdirektivet	God branschpraxis; kan användas för stabila gaser fluid grupp 2	

Mekaniska data		
Vikt [g]		558
Material	PBT+PC-GF30; PPS GF40; rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1.4305 / 303); stål (1.5523) förzinkat; Mässing (2.0401); FKM	
Material, i kontakt med mediet	EN AW-6082 (aluminium); rostfritt stål (1.4305 / 303); FKM; keramik glaspaktiviserad; PPS GF40; Al2O3 (keramik); akrylat	
Processanslutning	gångad anslutning G 1/4 DN8	

Displayer / manöverelement		
Display		Färgdisplay 1,44", 128 x 128 pixlar
		2 x LED, gul

Anmärkning		
Anmärkning	MW = Mätvärde	
	MEW = Slutvärde av mätområdet	
	Standardförhållande: 1013.25 mbar / 15 °C / 0 % relative humidity	
	För information om installation och handhavande, var vänlig se montageanvisningen.	
Förpackning	1 antal	



Industriell gasmätare


SDR14DGXFRKG/US-100

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning



OUT1/IO-Link:	Binär utgång flöde Binär utgång temperatur Binär utgång tryck Impulsutgång kvantitetsmätare signalutgång förvalsräknare
OUT2/InD:	Binär utgång flöde Binär utgång temperatur Binär utgång tryck Analog utgång flöde Analog utgång temperatur Analog utgång tryck signalutgång förvalsräknare Impulsutgång kvantitetsmätare Ingång räknaråterställning