


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFG14ZBB

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SF0516

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!


Produktegenskaper

Processanslutning	Clamp DN25 ISO 2852
-------------------	---------------------

Applikation

Applikation	högt temperaturområde; steril miljö
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Applikation	högt temperaturområde; steril miljö
Medietemperatur [°C]	0...120

Gaser

Medietemperatur [°C]	0...100
----------------------	---------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0200
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde
Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Gaser

Inställningsområde [cm/s]	200...2000
Största känslighet [cm/s]	200...800

Noggrannhet / Avvikelse


Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFG14ZBB

Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	1...10
Flytande medier		
Reaktionstid	[s]	1...10
Gaser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Driftförhållanden		
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Material		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning		Clamp DN25 ISO 2852
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, Silikon; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Anslutning		



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit
GY =	grå