


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFM12ABH/6M/PH

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Processanslutning	M12 x 1
-------------------	---------

Applikation

Media	flytande medier; Gaser; aggressiva medier
-------	---

Medietemperatur	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Tryckhållfasthet	[bar]	30
------------------	-------	----

Flytande medier

Medietemperatur	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Gaser

Medietemperatur	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0200
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde	[cm/s]	3...300
--------------------	--------	---------

Största känslighet	[cm/s]	3...60
--------------------	--------	--------

Gaser

Inställningsområde	[cm/s]	200...2000
--------------------	--------	------------

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient	[K/min]	15
--------------------	---------	----

Reaktionstider

Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Flytande medier

Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Gaser

Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Kapsling	gångat utförande
----------	------------------



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFM12ABH/6M/PH

Mått	[mm]	M12 x 1
Gångbeteckning		M12 x 1
Material		Hastelloy C-4 (2.4610)
Material, i kontakt med mediet		Hastelloy C-4 (2.4610)
Processanslutning		M12 x 1

Tillbehör

Ingående delar	Tätningar: 2 x AMF 30
----------------	-----------------------


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PUR; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit
GY =	grå