


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFR12ABT

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv


Produktgenskaper

Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga
-------------------	----------------------

Applikation

Media	flytande medier; Gaser; aggressiva medier
-------	---

Medietemperatur	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Tryckhållfasthet	[bar]	30
------------------	-------	----

Flytande medier

Medietemperatur	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Gaser

Medietemperatur	[°C]	-25...80
-----------------	------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0200
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde
Flytande medier

Inställningsområde	[cm/s]	3...300
--------------------	--------	---------

Största känslighet	[cm/s]	3...60
--------------------	--------	--------

Gaser

Inställningsområde	[cm/s]	200...2000
--------------------	--------	------------

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient	[K/min]	15
--------------------	---------	----

Reaktionstider


Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFR12ABT

Flytande medier		
Reaktionstid	[s]	1...10
Gaser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Driftförhållanden		
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Kapsling		gångat utförande
Material		titan (3.7235)
Material, i kontakt med mediet		titan (3.7235)
Processanslutning		G 1/2 utvändig gänga
Tillbehör		
Ingående delar		Tätningar: 2 x AMF 30
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PUR; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Anslutning		



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit
GY =	grå