


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFR12ABT/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga
-------------------	----------------------

Applikation

Applikation	högt temperaturområde
Media	flytande medier; Gaser
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Applikation	högt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gaser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0200
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Gaser

Inställningsområde [cm/s]	200...2000
Största känslighet [cm/s]	200...800

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flytande medier

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Gaser

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------




Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet


SFR12ABT/US-100

Driftförhållanden	
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Kapsling	gångat utförande
Material	titan (3.7235)
Material, i kontakt med mediet	titan (3.7235)
Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga
Tillbehör	
Ingående delar	Tätningar: 2 x AMF 30
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 100 m



Anslutning



Ledarfärger :

BN = brun
 BU = blå
 BK = svart
 WH = vit
 GY = grå