


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFG18ABBE1

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktgenskaper

Processanslutning	ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
-------------------	---------------------------------

Applikation

Applikation	Ex zon 1
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Applikation	Ex zon 1
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gaser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0200 Exi
-------------------------------------	-------------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier		
Inställningsområde [cm/s]		3...300
Största känslighet [cm/s]		3...60
Gaser		
Inställningsområde [cm/s]		200...2000
Största känslighet [cm/s]		200...800

Noggrannhet / Avvikelse


Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFG18ABBE1

Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	1...10
Flytande medier		
Reaktionstid	[s]	1...10
Gaser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Driftförhållanden		
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Kapsling		cylindrisk
Mått	[mm]	Ø 18
Material		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, TPE-S; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Anslutning		



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit
GY =	grå