




Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFM12ZBB

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SF5300 + E40101

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Processanslutning M12 x 1

Applikation

Applikation högt temperaturområde

Media flytande medier; Gaser

Tryckhållfasthet [bar] 30

Flytande medier

Applikation högt temperaturområde

Medietemperatur [°C] 0...120

Gaser

Medietemperatur [°C] 0...100

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik VS 0200

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s] 3...300

Största känslighet [cm/s] 3...60

Gaser

Inställningsområde [cm/s] 200...2000

Största känslighet [cm/s] 200...800

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min] 15

Reaktionstider

Reaktionstid [s] 1...10

Flytande medier

Reaktionstid [s] 1...10

SF1300



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFM12ZBB

Gaser	
Reaktionstid	[s] 1...10
Driftförhållanden	
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Kapsling	gäingat utförande
Mått	[mm] M12 x 1
Gängbeteckning	M12 x 1
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning	M12 x 1
Tillbehör	
Ingående delar	Tätningar: 2 x AMF 30
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
kabel: 2 m, Silikon; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Anslutning	



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit
GY =	grå