


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFR14ABBE0

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SF211A

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Processanslutning	G 1/4 utvändig gänga
-------------------	----------------------

Applikation

Applikation	Ex-område Zon 0
Medietemperatur [°C]	-20...60
Tryckhållfasthet [bar]	300

Flytande medier

Applikation	Ex-område Zon 0
Medietemperatur [°C]	-20...60

Gaser

Medietemperatur [°C]	-20...60
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0200 Ex i
-------------------------------------	--------------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Gaser

Inställningsområde [cm/s]	200...2000
Största känslighet [cm/s]	200...800

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flytande medier


Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFR14ABBE0

Gaser	
Reaktionstid	[s] 1...10
Driftförhållanden	
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Kapsling	gäingat utförande
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning	G 1/4 utvändig gänga
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
kabel: 2 m, TPE-S; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Anslutning	



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit
GY =	grå