


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFN12AAC

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SF5800 + E40127

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Processanslutning	1/2" NPT
-------------------	----------

Applikation

Media	flytande medier; aggressiva medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	5

Flytande medier

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0200
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	0...60
Största känslighet [cm/s]	0...20

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	2...20
------------------	--------

Flytande medier


Reaktionstid [s]	2...20
------------------	--------



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFN12AAC

Driftförhållanden	
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Kapsling	gångat utförande
Material	PTFE
Material, i kontakt med mediet	PTFE
Processanslutning	1/2" NPT
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
kabel: 6 m, PUR; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Anslutning	



Ledarfärger :	
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit
GY =	grå