


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFN12XBK/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv


Produktegenskaper

Processanslutning	1/2" NPT
-------------------	----------

Applikation

Media	flytande medier; aggressiva medier
-------	------------------------------------

Tryckhållfasthet	[bar]	30
------------------	-------	----

Flytande medier

Medietemperatur	[°C]	5...70
-----------------	------	--------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0200
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde
Flytande medier

Inställningsområde	[cm/s]	0...60
--------------------	--------	--------

Största känslighet	[cm/s]	3...40
--------------------	--------	--------

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient	[K/min]	7
--------------------	---------	---

Reaktionstider

Reaktionstid	[s]	2...20
--------------	-----	--------

Flytande medier

Reaktionstid	[s]	2...20
--------------	-----	--------

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
--------------	-----------------	--------------



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFN12XBK/US

Vibrationstålighet	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
--------------------	----------------	---------------------

Mekaniska data

Kapsling	gångat utförande
Material	keramik (99,9 % Al ₂ O ₃)
Material, i kontakt med mediet	keramik (99,9 % Al ₂ O ₃)
Processanslutning	1/2" NPT

Tillbehör


Ingående delar	Tätningar: 1, PTFE
----------------	--------------------

Anmärkning


Anmärkning	För tätning av givaren, använd den medlevererade PTFE-packningen.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 100 m



Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit
GY =	grå