


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFR12ADB

Artikel ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SF5350 + E40096

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga
-------------------	----------------------

Applikation

Applikation	höga tryck
Media	flytande medier; Gaser
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	300

Flytande medier

Applikation	höga tryck
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gaser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0200
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Gaser

Inställningsområde [cm/s]	200...2000
Största känslighet [cm/s]	200...800

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flytande medier


Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFR12ADB

Gaser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Driftförhållanden		
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
Mekaniska data		
Kapsling		gångat utförande
Material		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning		G 1/2 utvändig gänga
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PUR; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm ² , PVC		
Anslutning		



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit
GY =	grå