


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFN12ABA/US-100/CSA

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Processanslutning	1/2" NPT
-------------------	----------

Applikation

Applikation	högt temperaturområde
Media	flytande medier; Gaser
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Applikation	högt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gaser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0200
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60


Gaser

Inställningsområde [cm/s]	200...2000
Största känslighet [cm/s]	200...800



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFN12ABA/US-100/CSA

Noggrannhet / Avvikelse		
Temperaturgradient	[K/min]	15
Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	1...10
Flytande medier		
Reaktionstid	[s]	1...10
Gaser		
Reaktionstid	[s]	1...10
Driftförhållanden		
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Kapsling		gångat utförande
Material		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Processanslutning		1/2" NPT
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 100 m		
		



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFN12ABA/US-100/CSA

Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit
GY =	grå