


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFR12ABBE0/40M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga
-------------------	----------------------

Applikation

Applikation	Ex-område Zon 0
Medietemperatur [°C]	-20...60
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Applikation	Ex-område Zon 0
Medietemperatur [°C]	-20...60

Gaser

Medietemperatur [°C]	-20...60
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0200 Exi
-------------------------------------	-------------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Gaser

Inställningsområde [cm/s]	200...2000
Största känslighet [cm/s]	200...800

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flytande medier

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Gaser

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFR12ABBE0/40M

Mekaniska data

Kapsling	gångat utförande
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 40 m, TPE-S; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit
GY =	grå