


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFR12ZBB/6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga
-------------------	----------------------

Applikation

Applikation	högt temperaturområde
Media	flytande medier; Gaser
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Applikation	högt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	0...120

Gaser

Medietemperatur [°C]	0...100
----------------------	---------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0200
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Gaser

Inställningsområde [cm/s]	200...2000
Största känslighet [cm/s]	200...800

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flytande medier

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Gaser

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Driftförhållanden


Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFR12ZBB/6M

Mekaniska data	
Kapsling	gängat utförande
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga
Tillbehör	
Ingående delar	Tätningar: 2 x AMF 30
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
kabel: 6 m; 5 x 0,34 mm ²	
Anslutning	



Ledarfärger :	
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit
GY =	grå