


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFN12ADB/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SF5200 + E40107

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Processanslutning	1/2" NPT
-------------------	----------

Applikation

Applikation	höga tryck
Media	flytande medier; Gaser
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	300

Flytande medier

Applikation	höga tryck
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gaser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0200
-------------------------------------	---------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60


Gaser

Inställningsområde [cm/s]	200...2000
Största känslighet [cm/s]	200...800



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFN12ADB/US-100

Noggrannhet / Avvikelse	
Temperaturgradient	[K/min] 300
Reaktionstider	
Reaktionstid	[s] 1...10
Flytande medier	
Reaktionstid	[s] 1...10
Gaser	
Reaktionstid	[s] 1...10
Driftförhållanden	
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Kapsling	gångat utförande
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning	1/2" NPT
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 100 m	
	


SF3305



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

SFN12ADB/US-100

Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart
WH =	vit
GY =	grå