


Flödesvakt

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SI5004

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Invändig gänga M18 x 1,5
2 programmeringsknappar



Produktegenskaper

Antal in och utgångar	Antal analogutgångar: 1
Processanslutning	M18 x 1,5 Invändig gänga

Applikation

Media	flytande medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	300

Flytande medier

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	20...36 DC; (enligt EN 50178 SELV/PELV ; refererande till UL: "limited voltage" med överströmskydd i enlighet med UL508)
Strömförbrukning [mA]	90; (utan last)
Polaritetsskyddad	ja
Tillslagsfördröjning [s]	15; (optisk indikering)

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal analogutgångar: 1
-----------------------	-------------------------

Utgångar

Totalt antal utgångar	1
-----------------------	---



Flödesvakt

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Utgångssignal	analogsignal
Antal analogutgångar	1
Analog strömutgång [mA]	4...20
Max. skenbart motstånd [Ω]	500
Överlastskydd	ja

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier	
Inställningsområde [cm/s]	3...60

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...10
Flytande medier	
Reaktionstid [s]	1...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mekaniska data

Mått [mm]	M18 x 1,5
Gängbeteckning	M18 x 1,5
Material	PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Processanslutning	M18 x 1,5 Invändig gänga

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	10 x LED, 2-färgs
---------	----------	-------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Flödesvakt

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Anslutning

