


Flödesvakt

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 Invändig gänga M18 x 1,5
2 programmeringsknappar



Produkttegenskaper

Antal in och utgångar	Antal analogutgångar: 1
Processanslutning	M18 x 1,5 Invändig gänga

Applikation

Media	flytande medier; aggressiva medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	300

Flytande medier

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	20...36 DC; (till SELV/PELV)
Strömförbrukning [mA]	< 90; (utan last)
Polaritetsskyddad	ja
Tillslagsfördröjning [s]	15; (optisk indikering)

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal analogutgångar: 1
-----------------------	-------------------------

Utgångar

Totalt antal utgångar	1
Utgångssignal	analogsignal
Antal analogutgångar	1
Analog strömutgång [mA]	4...20



Flödesvakt

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Max. skenbart motstånd	[Ω]	500
Överlastskydd		ja

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde	[cm/s]	3...60
--------------------	--------	--------

Reaktionstider

Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Flytande medier

Reaktionstid	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Kapslingsklass		IP 67
----------------	--	-------

Godkännanden / tester

Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mekaniska data

Mått	[mm]	M18 x 1,5
Gängbeteckning		M18 x 1,5
Material		PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet		Titan (3.7035); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Processanslutning		M18 x 1,5 Invändig gänga

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	10 x LED, 2-färgs
---------	----------	-------------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Flödesvakt

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Anslutning

