

Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200/230VAC

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Monteras på DIN-skena

Applikation

Applikation	Flödesövervakning; Temperaturövervakning
-------------	--

Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans [%]	-10...10
Anslutningsspänning [V]	< 230 AC
Max. effektförbrukning [VA]	3
Tillslagsfördröjning [s]	30
Antal kanaler	1

Utgångar

Elektriskt utförande	relä
Kontaktbelastning	4 A, 250 V AC
Kopplingsfunktion för flödesövervakning	reläet "till" vid flöde
Kopplingsfunktion för temperaturövervakning	reläet "till" när förinställd temperatur uppnåtts

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt	Potentiometer
Val av vätskor / gaser	skjutomkopplare
Inställning av kopplingspunkt	Potentiometer
Temperaturområde [°C]	-20...40
Repeteringstid på inställd kopplingspunkt [K]	4

Driftförhållanden


Omgivningstemperatur [°C]	0...60
Kapslingsklass	IP 40
Kapslingsklass anslutningsklämmor	IP 20



Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200/230VAC

Mekaniska data		
Hölje	Hölje för montering på DIN-skena	
Mått	[mm]	75 x 55 x 110
Material	plast	
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	11 x LED
	Utgångsstatus	LED, röd
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
klämmor: 16 x ...2,5 mm²		
Anslutning		



- 1: Relais Temperaturövervakning
 2: Relais Flödesövervakning
 Ledarfärger :
 BN = brun
 BU = blå
 BK = svart
 WH = vit
 GY = grå