

Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200/ 24VDC

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SR0150

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Monteras på DIN-skena



Applikation

Applikation

Flödesövervakning; Temperaturövervakning

Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans [%]	-10...10
Anslutningsspänning [V]	24 DC
Strömförbrukning [mA]	70
Tillslagsfördröjning [s]	30
Antal kanaler	1

Utgångar

Elektriskt utförande	relä
Kontaktbelastning	4 A, 250 V AC
Kopplingsfunktion för flödesövervakning	reläet "till" vid flöde
Kopplingsfunktion för temperaturövervakning	reläet "till" när förinställd temperatur uppnåtts

Mjukvara / programmering


Justering av kopplingspunkt	Potentiometer
Val av vätskor / gaser	skjutomkopplare
Inställning av kopplingspunkt	Potentiometer
Temperaturområde [°C]	20...80
Repeternoggrannhet på inställd kopplingspunkt [K]	4



Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200/ 24VDC

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...60
Kapslingsklass		IP 40
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20
Mekaniska data		
Hölje		Hölje för montering på DIN-skena
Mått	[mm]	75 x 55 x 110
Material		plast
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	11 x LED
	Utgångsstatus	LED, röd
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
klämmor: 16 x ...2,5 mm ²		
Anslutning		



- 1: Relais Temperaturövervakning
 2: Relais Flödesövervakning
 Ledarfärger :

BN = brun
 BU = blå
 BK = svart
 WH = vit
 GY = grå