

Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SR0126

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Monteras på DIN-skena



Applikation

Applikation

Flödesövervakning; Ledningsövervakning

Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans [%]	-20...20
Anslutningsspänning [V]	24 DC
Strömförbrukning [mA]	70
Tillslagsfördröjning [s]	30
Antal kanaler	1

Utgångar

Elektriskt utförande	relä
Kontaktbelastning	4 A, 250 V AC
Kopplingsfunktion för flödesövervakning	reläet "till" vid flöde
Kopplingsfunktion för kabelbrottsövervakning	reläet "från" vid kabelbrott

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	< 10
------------------	------

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt	Potentiometer
Val av vätskor / gaser	skjutomkopplare

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
---------------------------	----------



Utvärderingsenhet för flödesgivare

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Kapslingsklass	IP 40
Kapslingsklass anslutningsklämmor	IP 20

Mekaniska data

Hölje	Hölje för montering på DIN-skena
Mått [mm]	75 x 55 x 110
Material	plast

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	11 x LED
	Utgångsstatus	LED, röd


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

klämmor: 16 x ...2,5 mm²

Anslutning



- 1: Relais Ledningsövervakning
 2: Relais Flödesövervakning
 Ledarfärger :
 BN = brun
 BU = blå
 BK = svart
 WH = vit
 GY = grå