


Utvärderingsenhet för flödesgivare

SRM12XXBFPKG/



- 1 LED-display (stapel)
- 2 Programmeringsknapp
- 3 Anslutning för spänningsförsörjning och utgångssignal
- 4 Anslutning för strömningssgivare



Applikation

Applikation Flödesövervakning; Ledningsövervakning

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	19...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 70
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Tillslagsfördröjning [s]	10
Antal kanaler	1

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfunktion för flödesövervakning	utgången aktiveras vid flöde; ON för utgångsfunktion = slutande / OFF för utgångsfunktion = brytande
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt tryckknappar

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -20...60



Utvärderingsenhet för flödesgivare

SRM12XXBFPKG/

Kapslingsklass

IP 67; (med ansluten givare)

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	30 g (6 ms)
Vibrationstålighet	DIN IEC 68-2-6	5 g (55...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		342

Mekaniska data

Vikt [g]	225,5
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); rostfritt stål (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Mässing

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	LED, stapeldigram
	Utgångsstatus	LED, orange blinkar vid kabelbrott

Anmärkning

Anmärkning	Anslutning för flödesgivare utan kortslutningsskydd / utan polaritetsskydd
	Flödesgivaren måste anslutas direkt till utvärderingsenheten.
	Anslutning via förlängningskabel är inte tillåten.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

