


RV-1024-I24/L6

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- CE  NRTL IIS

Upplösning	1024 upplösning
Axelutförande	solid axel
Axeldiameter [mm]	10

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	95; ((max. 150); utan last)

Elektriskt utförande		HTL
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	50
Kopplingsfrekvens	[kHz]	300
Typ av kortslutningsskydd		< 60 s

Upplösning	1024 upplösning
------------	-----------------

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...100
Max. relativ luftfuktighet	[%]	75; (tillfällig: 95 %; Kondens inte tillåten)
Kapslingsklass		IP 64; (på höljet: IP 67; på axeln: IP 64)

Stöttålighet	200 g (6 ms)
Vibrationstålighet	30 g (55...2000 Hz)



Inkrementell pulsgivare med axel

RV-1024-I24/L6

Mekaniska data

Vikt	[g]	733,8
Mått	[mm]	Ø 58 / L = 46,7
Material		Aluminium
Max .antal varv, mekaniskt	[U/min]	16000
Max. igångsättningsmoment	[Nm]	1
Referenstemperatur vridmoment	[°C]	20
Axelutförande		solid axel
Axeldiameter	[mm]	10
Axelmaterial		Stål (1.4104)
Max axial axelbelastning (på axelns ände)	[N]	10
Max radiell axelbelastning (på axelns ände)	[N]	20


Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PUR; radiell, kan också användas som axiell

brun	A
grön	A inverterad
grå	B
rosa	B inverterad
röd	0-Index
svart	0-Index inverterad
blå	L+ givare
vit	0V givare
brun/grön	L+ (Up)
vit/grön	0V (Un)
violett	felindikering inverterad
Skärm	kapsling

diagram och grafer

Impulsdiagram



Utgång A

Utgång B

0-Index