
ST0511

Flödesvakt

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SI5000 + E40099
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



CE

Produktegenskaper		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsutgångar: 1
Processanslutning		G 1/4 utvändig gänga
Applikation		
Media		flytande medier
Medietemperatur	[°C]	-25...80
Tryckhållfasthet	[bar]	30
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	20...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 45
Polaritetsskyddad		ja
Tillslagsfördröjning	[s]	< 20
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsutgångar: 1
Utgångar		
Totalt antal utgångar		1
Utgångssignal		kopplingssignal
Elektriskt utförande		PNP
Antal kopplingsutgångar		1

ST0511


Flödesvakt

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Utgångsfunktion			slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]		2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]		400
Kortslutningsskyddad			ja
Typ av kortslutningsskydd			pulserande
Överlastskydd			ja
Mät-/ Inställningsområde			
Inställningsområde	[cm/s]		3...300
Största känslighet	[cm/s]		3...60
Noggrannhet / Avvikelse			
Temperaturgradient	[K/min]		30
Reaktionstider			
Reaktionstid	[s]		1...10
Mjukvara / programmering			
Justering av kopplingspunkt			Potentiometer
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]		-20...80
Kapslingsklass			IP 67
Mekaniska data			
Material			PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet			rostfritt stål (1.4305 / 303)
Processanslutning			G 1/4 utvändig gänga
Displayer / manöverelement			
Display		Funktion	11 x LED
Tillbehör			
Ingående delar			Tätningar: 2 x AMF 30
			skruvmejsel
Anmärkning			
Förpackning			1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



ST0511

Flödesvakt

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Anslutning

