


Flödesvakt

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SI2100

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
Processanslutning	Varivent DN25

Applikation

Applikation	steril miljö
Medietemperatur [°C]	-25...95
Tryckhållfasthet [bar]	30

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	20...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 45
Polaritetsskyddad	ja
Tillslagsfördröjning [s]	< 20

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
-----------------------	----------------------------



Flödesvakt

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Utgångar		
Totalt antal utgångar		1
Utgångssignal		kopplingssignal
Elektriskt utförande		PNP
Antal kopplingsutgångar		1
Utgångsfunktion		slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		400
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Mät-/ Inställningsområde		
Inställningsområde [cm/s]		3...300
Största känslighet [cm/s]		3...60
Noggrannhet / Avvikelse		
Temperaturgradient [K/min]		15
Reaktionstider		
Reaktionstid [s]		1...10
Mjukvara / programmering		
Justering av kopplingspunkt		Potentiometer
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]		-20...30
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Mått [mm]		72 x 41 x 83
Material		PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning		Varivent DN25
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	11 x LED
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A





Flödesvakt

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Anslutning

