


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
Processanslutning	G 1/2 utvändig gänga

Applikation

Tryckhållfasthet	[bar]	30
------------------	-------	----

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	20...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 45
Polaritetsskyddad		ja
Tillslagsfördröjning	[s]	< 20

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
-----------------------	----------------------------

Utgångar

Totalt antal utgångar	1
Utgångssignal	kopplingssignal
Elektriskt utförande	PNP
Antal kopplingsutgångar	1
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	400
Kortslutningsskyddad	ja



Flödesvakt

SCR12ABAFPKG/PH

Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Mät- / Inställningsområde			
Gaser			
Inställningsområde		[cm/s]	150...300
Noggrannhet / Avvikelse			
Temperaturgradient		[K/min]	15
Reaktionstider			
Reaktionstid		[s]	1...10
Gaser			
Reaktionstid		[s]	1...10
Mjukvara / programmering			
Justering av kopplingspunkt		Potentiometer	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur		[°C]	-20...80
Kapslingsklass		IP 67	
Mekaniska data			
Material		PBT-GF20	
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1.4305 / 303)	
Processanslutning		G 1/2 utvändig gänga	
Displayer / manöverelement			
Display		Funktion	11 x LED
Tillbehör			
Ingående delar		Tätningar: 2 x AMF 30	
		skruvmejsel	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	





Flödesvakt

SCR12ABAFPKG/PH

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BU =	brun
BK =	blå
	svart