




Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produkttegenskaper		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsutgångar: 1
Processanslutning		G 1/4 utvändig gänga
Applikation		
Media		flytande medier
Medietemperatur	[°C]	-25...80
Tryckhållfasthet	[bar]	30
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	20...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 45
Polaritetsskyddad		ja
Tillslagsfördröjning	[s]	< 20
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsutgångar: 1
Utgångar		
Totalt antal utgångar		1
Utgångssignal		kopplingssignal
Elektriskt utförande		PNP
Antal kopplingsutgångar		1
Utgångsfunktion		slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5



Flödesvakt

SCR14ABNFPKG/PH

Permanent belastningsström i [mA]		400
kopplingsutgången DC		
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Mät- / Inställningsområde		
Inställningsområde	[cm/s]	3...300
Största känslighet	[cm/s]	3...60
Noggrannhet / Avvikelse		
Temperaturgradient	[K/min]	15
Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	1...10
Mjukvara / programmering		
Justering av kopplingspunkt		Potentiometer
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Material		PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet		rostfritt stål (1.4305 / 303) 15 µm Nickel-fosforpläterad
Processanslutning		G 1/4 utvändig gänga
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	11 x LED
Tillbehör		
Ingående delar		Tätningar: 2 x AMF 30
		skruvmejsel
Anmärkning		
Förpackning		1 antal





Flödesvakt

SCR14ABNFPKG/PH

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BU =	brun
BK =	blå
	svart