


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STR14ABBE1/6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Processanslutning	G 1/4 utvändig gänga
-------------------	----------------------

Applikation

Applikation	högt temperaturområde
Media	flytande medier; Gaser
Medietemperatur [°C]	-30...20
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Applikation	högt temperaturområde
Medietemperatur [°C]	-30...20

Gaser

Medietemperatur [°C]	-30...20
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0100 Ex
-------------------------------------	------------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Gaser

Inställningsområde [cm/s]	100...2000
Största känslighet [cm/s]	100...800

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flytande medier

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Gaser


Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STR14ABBE1/6M

Driftförhållanden	
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Hölje	gängat utförande
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning	G 1/4 utvändig gänga
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
kabel: 6 m, PUR; Max. kabellängd: 100 m; 4 x 0,34 mm ²	
Anslutning	



	Ledarfärger :
BN =	brun
WH =	vit
YE =	gul
GN =	grön