


Flödesvakt

SCM12ABHFPKG/PH

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produkttegenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
Processanslutning	M12 x 1

Applikation

Media	aggressiva medier
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	20...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 45
Polaritetsskyddad	ja
Tillslagsfördröjning [s]	< 20

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
-----------------------	----------------------------

Utgångar

Totalt antal utgångar	1
Utgångssignal	kopplingssignal
Elektriskt utförande	PNP
Antal kopplingsutgångar	1
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5



Flödesvakt

SCM12ABHFPKG/PH

Permanent belastningsström i [mA]		400
kopplingsutgången DC		
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Mät-/ Inställningsområde		
Inställningsområde	[cm/s]	3...300
Största känslighet	[cm/s]	3...60
Noggrannhet / Avvikelse		
Temperaturgradient	[K/min]	15
Reaktionstider		
Reaktionstid	[s]	1...10
Mjukvara / programmering		
Justering av kopplingspunkt		Potentiometer
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...80
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Mått	[mm]	M12 x 1
Gångbeteckning		M12 x 1
Material		PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet		Hastelloy C-4 (2.4610)
Processanslutning		M12 x 1
Displayer / manöverelement		
Display	Funktion	11 x LED
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	




Flödesvakt

SCM12ABHFPKG/PH

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BU =	brun
BK =	blå
	svart