




Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsutgångar: 1
Processanslutning		R 3/8
Applikation		
Media		flytande medier
Medietemperatur	[°C]	-25...80
Tryckhållfasthet	[bar]	30
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	20...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 45
Polaritetsskyddad		ja
Tillslagsfördröjning	[s]	< 20
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsutgångar: 1
Utgångar		
Totalt antal utgångar		1
Utgångssignal		kopplingssignal
Elektriskt utförande		NPN
Antal kopplingsutgångar		1
Utgångsfunktion		slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5



Flödesvakt

SCK38ABAFNKG/PH

Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	400
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja
Mät-/ Inställningsområde	
Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60
Noggrannhet / Avvikelse	
Temperaturgradient [K/min]	15
Reaktionstider	
Reaktionstid [s]	1...10
Mjukvara / programmering	
Justering av kopplingspunkt	Potentiometer
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Mått [mm]	R 3/8 / L = 83
Gångbeteckning	R 3/8
Material	PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Processanslutning	R 3/8
Displayer / manöverelement	
Display	Funktion 11 x LED
Anmärkning	
Förpackning	1 antal





Flödesvakt

SCK38ABAFNKG/PH

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Anslutning



BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 BK = blå
 svart