


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktgenskaper

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

Processanslutning

M16 x 1,5

Applikation

Media

flytande medier

Medietemperatur [°C]

-25...80

Tryckhållfasthet [bar]

30

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

20...36 DC

Strömförbrukning [mA]

< 45

Polaritetsskyddad

ja

Tillslagsfördröjning [s]

< 20

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

Utgångar

Totalt antal utgångar

1

Utgångssignal

kopplingssignal

Elektriskt utförande

PNP

Antal kopplingsutgångar

1

Utgångsfunktion

slutande / brytande; (parametriserbar)

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]

2,5



Flödesvakt

SCM16ABAFPKG/US

Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	400
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Mät-/ Inställningsområde

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Mjukvara / programmering

Justering av kopplingspunkt	Potentiometer
-----------------------------	---------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Mått [mm]	M16 x 1,5
Gångbeteckning	M16 x 1,5
Material	PBT-GF20
Material, i kontakt med mediet	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning	M16 x 1,5

Displayer / manöverelement

Display	Funktion	11 x LED
---------	----------	----------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A





Flödesvakt

SCM16ABAFPKG/US

Anslutning

