

## Flödesvakt

SCR12ABTFPKG/US-100-IPF

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: SI1100 + E40114

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



## Produktegenskaper

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

Processanslutning

G 1/2 utvändig gänga

## Applikation

Media

aggressiva medier

Medietemperatur

[°C]

-25...80

Tryckhållfasthet

[bar]

30

## Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

20...36 DC

Strömförbrukning

[mA]

&lt; 45

Polaritetsskyddad

ja

Tillslagsfördröjning

[s]

&lt; 20

## In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsutgångar: 1

## Utgångar

Totalt antal utgångar

1

Utgångssignal

kopplingssignal

Elektriskt utförande

PNP

Antal kopplingsutgångar

1



## Flödesvakt

SCR12ABTFPKG/US-100-IPF

|                                                        |                                        |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Utgångsfunktion                                        | slutande / brytande; (parametriserbar) |  |
| Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]          | 2,5                                    |  |
| Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 400                                    |  |
| Kortslutningsskyddad                                   | ja                                     |  |
| Typ av kortslutningsskydd                              | pulserande                             |  |
| Överlastskydd                                          | ja                                     |  |

## Mät-/ Inställningsområde

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Inställningsområde [cm/s] | 3...300 |
| Största känslighet [cm/s] | 3...60  |

## Noggrannhet / Avvikelse

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Temperaturgradient [K/min] | 15 |
|----------------------------|----|

## Reaktionstider

|                  |        |
|------------------|--------|
| Reaktionstid [s] | 1...10 |
|------------------|--------|

## Mjukvara / programmering

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Justering av kopplingspunkt | Potentiometer |
|-----------------------------|---------------|

## Driftförhållanden

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
| Kapslingsklass            | IP 67    |

## Mekaniska data

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Material                       | PBT-GF20             |
| Material, i kontakt med mediet | titan (3.7235)       |
| Processanslutning              | G 1/2 utvändig gänga |

## Displayer / manöverelement

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| Display | Funktion | 11 x LED |
|---------|----------|----------|

## Tillbehör

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Ingående delar | Tätningar: 2 x AMF 30<br>skruvmejsel |
|----------------|--------------------------------------|

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

## Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A





## Flödesvakt

SCR12ABTFPKG/US-100-IPF

### Anslutning

