


Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STM12ABBE1 6m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktgenskaper

Processanslutning	M12 x 1
-------------------	---------

Applikation

Applikation	Ex zon 1
Medietemperatur [°C]	-25...80
Tryckhållfasthet [bar]	30

Flytande medier

Applikation	Ex zon 1
Medietemperatur [°C]	-25...80

Gaser

Medietemperatur [°C]	-25...80
----------------------	----------

Elektriska data

Ansluts till utvärderingselektronik	VS 0100 Ex
-------------------------------------	------------

Mät-/ Inställningsområde

Flytande medier

Inställningsområde [cm/s]	3...300
Största känslighet [cm/s]	3...60

Gaser

Inställningsområde [cm/s]	5...1500
---------------------------	----------

Noggrannhet / Avvikelse

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Flytande medier

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Gaser

Reaktionstid [s]	1...10
------------------	--------

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Kapsling	gängat utförande
----------	------------------

ST1211



Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet

STM12ABBE1 6m

Mått	[mm]	M12 x 1 / L = 43
Gångbeteckning		M12 x 1
Material		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Processanslutning		M12 x 1


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m; 4 x 0,25 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
GN =	grön
WH =	vit
YE =	gul